



SPK603

Überspannungsableiter für VDSL

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	DIN Schiene
Nominales Drehmoment	0.22 - 0.22 Nm

Normen

Anforderungskategorie IEC61643	C1
	C2
	C3
	D1
	B2

Spannung

Bemessungsspannung U_c nach IEC61643-1	130 V
Schutzpegel U_p nach IEC61643-1	0.25 kV

Elektrischer Strom

Nennableitstrom I_n 8 - 20 μs C2 IEC61643	5 kA
Max. Ableitvermögen (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

Abmessungen

Höhe	102 mm
Breite	25 mm
Tiefe	63.5 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
--------------------	-------------

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	0.14 - 1.5 mm ²
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	0.14 - 1.5 mm ²

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----