



SK603

Przełącznik amperomierza 4-pozycyjny 400V, 20A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	20 A
-----------------	------

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 40 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-40 - 80 °C

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1,5 - 10 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 6 mm ²

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1 W
--	-----

Wymiary

Wysokość	85 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	64 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	690 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	400 - 400 V

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Architektura

Układ biegunów	3P+N
----------------	------

Sprzęt

Z baterią	Nie
-----------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

