



SK606

## Łącznik kluczykowy 2P I-O-II-O 10A 400V

### Właściwości techniczne

#### Architektura

|                 |    |
|-----------------|----|
| Liczba biegunów | 2  |
| Układ biegunów  | 2P |

#### Prąd elektryczny

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Prąd znamionowy                                                | 10 A |
| Znamionowy prąd zwarciový warunkowy Icc z bezpiecznikami gl-gG | 3 kA |

#### Napięcie

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 400 - 400 V |
| Typ napięcia zasilania                 | AC          |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui        | 440 V       |

#### Pojemność

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 3 |
|----------------|---|

#### Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

#### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

#### Wymiary

|           |            |
|-----------|------------|
| Wysokość  | 85 mm      |
| Szerokość | 70 mm      |
| Głębokość | 64 mm      |
| Wymiary   | 85 x 70 mm |

#### Sprzęt

|                  |   |
|------------------|---|
| Liczba styków NO | 2 |
| Liczba styków NC | 0 |

#### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -10 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 80 °C |

#### Rodzaj połączenia

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1.5 - 10 mm² |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1 - 6 mm²    |

#### Moc

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 1 W |
|----------------------------------------------|-----|

#### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH - bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

Ilustracje | Rysunki

