



SPK603

ΑΠΑΓΩΓΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL/VDSL

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
Ονομαστική ροπή σύσφιξης	0,22 - 0,22 Nm

Standards

Κατηγορία απαιτήσεων IEC 61643	C1 C2 C3 D1 B2
--------------------------------	----------------------------

Τάση

Συνεχής τάση λειτουργίας U_c σύμφωνα με το IEC 61643-1	130 V
Επίπεδο προστασίας τάσης U_p σύμφωνα με το IEC 61643-1	0,25 kV

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης S_e 8 - 20 μs C2 IEC 61643	5 kA
Μέγιστη εκφόρτιση (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE	10 kA

Διαστάσεις

Ύψος	102 mm
Πλάτος	25 mm
Βάθος	63,5 mm

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-40 - 85 °C
-------------------------	-------------

Εξοπλισμός

Με επαφή απομακρυσμένης ένδειξης	Όχι
----------------------------------	-----

Σύνδεση

Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για εύκαμπτους αγωγούς	0,14 - 1,5 mm ²
Διατομή εισόδου και εξόδου με βίδες, για μαζικούς αγωγούς	0,14 - 1,5 mm ²

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----