



SK601

ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ (I-O-II) 2P 380V/20A ΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 0

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	2
Πόλοι	2P

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	20 A
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη I _{cc} με ασφάλειες gI-gG	8 kA

Τάση

Ονομαστική τάση λειτουργίας U _e	660 - 660 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC
Ονομαστική τάση μόνωσης U _i	690 V

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	3
-------------------	---

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz
-----------	------------

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	53 mm
Βάθος	64 mm
Διαστάσεις	85 x 53 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NO	2
Αριθμός επαφών NC	2

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 40 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1.5 - 10 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1 - 6 mm ²

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC	Nai
Συμμόρφωση RoHS	Nai

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

