



47517106



Розетка з з/к, кришка, зах.контактів, антрацит, 16A/250В К.1

Технічні характеристики

Електричний струм

|                   |      |
|-------------------|------|
| Номінальний струм | 16 A |
|-------------------|------|

Напруга

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Номінальна напруга | 250 V |
|--------------------|-------|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Номінальна напруга | 250 - 250 V |
|--------------------|-------------|

Частота

|         |            |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 60 Hz |
|---------|------------|

Матеріали

|         |      |
|---------|------|
| Код RAL | 7021 |
|---------|------|

Розміри

|        |       |
|--------|-------|
| Висота | 71 mm |
|--------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 71 mm |
|--------|-------|

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість одиниць | 1 |
|-------------------|---|

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Вбудовувані коробки прихованого монтажу | 35 mm |
|-----------------------------------------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Вбудована глибина | 32 mm |
|-------------------|-------|

Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 1 |
|-------------------|---|

Безпека

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ударостійкість IK | IK05 |
|-------------------|------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
|-----------------------------------|------|

Сумісний із

|            |  |
|------------|--|
| Berker K.x |  |
|------------|--|

Sustainability

|              |     |
|--------------|-----|
| Без галогену | Yes |
|--------------|-----|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Yes |
|--------------------|-----|