





75662729



## ΜΠΟΥΤΟΝ KNX 4 ΕΝΤΟΛΩΝ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ Q.1/Q.3/Q.7 ΛΕΥΚΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Ναι

#### Διαστάσεις

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Ενσωματωμένο βάθος                   | 21,40 mm |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 25 mm    |
| Ύψος                                 | 70,90 mm |
| Πλάτος                               | 70,90 mm |
| Βάθος                                | 34,80 mm |

#### Εξοπλισμός

Αριθμός δυαδικών εισόδων 6

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Με ένδειξη LED Ναι

#### Υλικά

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Χρώμα                | Λευκό         |
| Κωδικός RAL          | 9010          |
| Υλικό                | Θερμοπλαστικό |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ           |

#### Οθόνη

Με οθόνη Ναι

#### Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Ναι

#### Κείμενο

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Λειτουργία         | Για λειτουργίες διακόπτη, μπουτόν , ρυθμιστή έντασης φωτισμού (dimmer), περσίδων και θερμοστάτη<br>Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας |
| Τρόπος λειτουργίας | Τρόπος λειτουργίας ανιχνευτή: comfort, αναμονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία έναντι παγετού/θέρμανσης                             |
| Ασφάλεια           | Με προστασία αποσυναρμολόγησης                                                                                                       |
| Θερμοκρασία        | Μέτρηση θερμοκρασίας μέσω εσωτερικού ή/και εξωτερικού αισθητήρα με σχηματισμό μέσης τιμής                                            |

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |