




20297104

Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.5, edelstahl mt., lack.

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom	10 A
------------------	------

Spannung

Nennspannung	230 - 230 V
--------------	-------------

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V AC
---------------------	----------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur	5 - 30 °C
----------------------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

RAL Nummer	9022
------------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Metall Kunststoff Edelstahl
-----------	-----------------------------------

Oberfläche	Lackiert
------------	----------

Abmessungen

Höhe	71 mm
------	-------

Breite	71 mm
--------	-------

Tiefe	50 mm
-------	-------

Bildschirm

Mit Display	Nein
-------------	------

Ausstattung

Schalt-Temperaturdifferenz	0,50 K
----------------------------	--------

Ausführung Raumtemperaturregler	Temperaturregler für Wärmepumpe
---------------------------------	---------------------------------

Fühlerart	Bimetall
-----------	----------

Mit Heizung	Nein
-------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Anschluss

Kontaktart	2-Weg
------------	-------

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse	I (1%)
------------------------	--------

Texte

Montageart	Ohne Spreizkrallen
------------	--------------------

Anschlussart	Mit Steckklemme
--------------	-----------------

Thermische Rückführung	Mit thermischer Rückführung
------------------------	-----------------------------

Aufdruck	Mit Aufdruck
----------	--------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----