



HDA041L

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	40 A
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Icu за 400 В AC IEC 60947-2	18 kA
Номинальна здатність до остаточного вимкнення короткого замикання Ics за 240 В AC IEC 60947-2	25 kA
Номинальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 230 В AC згідно з IEC 60947-2	25 kA
Номинальна ємність вимикання для експлуатаційних умов Ics за 400 В AC згідно з IEC 60947-2	18 kA
Номинальний струм за 0°C згідно з IEC 60947	49,50 A
Номинальний струм за 10°C згідно з IEC 60947	49,50 A
Номинальний струм за 15°C згідно з IEC 60947	48,40 A
Номинальний струм за 20°C згідно з IEC 60947	47,30 A
Номинальний струм за 25°C згідно з IEC 60947	46,10 A
Номинальний струм за 30°C згідно з IEC 60947	45 A
Номинальний струм за 35°C згідно з IEC 60947	43,80 A
Номинальний струм за 40°C згідно з IEC 60947	42,50 A
Номинальний струм за 45°C згідно з IEC 60947	41,30 A
Номинальний струм за 50°C згідно з IEC 60947	40 A
Номинальний струм за 55°C згідно з IEC 60947	38,60 A
Номинальний струм за 5°C згідно з IEC 60947	48,40 A
Номинальний струм за 60°C згідно з IEC 60947	37,20 A
Номинальний струм за 65°C згідно з IEC 60947	35,70 A
Номинальний струм за 70°C згідно з IEC 60947	34,20 A

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Спрацьовування

Час відгуку під час відкриття	10 ms
-------------------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	8000 V
Номинальна напруга ізоляції Ui	690 V

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	11 W
--	------

Витривалість

Електрична тривкість кількості циклів	10000
Кількість механічних процесів	20000

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP4X
-----------------------------------	------

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	4 - 70 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	4 - 95 mm ²

Налаштування

Налаштування ручки термозахисту xIN	1
	1

Розміри

Висота	130 mm
Ширина	100 mm
Глибина	68 mm

Технічні характеристики виробу

HDA041L

Основні електричні характеристики

Час спрацювання магнітного захисту	0 - 0 ms
------------------------------------	----------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes