



HA454

Rozłącznik izolacyjny 4P 250A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	250 A
Znamionowy prąd krótkotrwały I _{cw} IEC 60947	9 kA
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21	250 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria A	250 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B	250 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria A	250 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	250 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A	200 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B	200 A
Zdolność włączania prąd zwarciový I _{cm} przy 415V AC według IEC 60947-3	15,30 kA
Znamionowy prąd krótkotrwały I _{cw} 1s IEC 60947	9 kA

Architektura

Liczba biegunów	4
Element sterujący/obsługowy	Długa dźwigniaobrotowa
Typ konstrukcji urządzenia	Stacjonarny
Układ biegunów	4P

Wymiary

Wysokość	160 mm
Szerokość	125 mm
Głębokość	230 mm

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniami (IP)	IP00
-------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	150 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	150 mm ²

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji U _i	800 V
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	8000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	380 - 415 V

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	5,80 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	17,40 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	164000 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC23	112000 W

Elementy sterujące i wskaźniki

Wbudowany napęd silnikowy	Nie
---------------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Funkcje

Jest przełącznikiem zmiany kierunku	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak

Funkcje

Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Wersja rozłącznika mocy	Tak

Sprzęt

Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	20 - 22 Nm
-----------------------------	------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak