



SPB513

SPD T2 3P sieć IT 3+0 In=20kA I_{max}=40kA U_p≤2,2kV

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	230 - 400 V
Ciągłe napięcie robocze UC zgodnie z IEC 61643-1	440 V
Poziom ochrony napięcia do poziomu zgodnego z normą IEC 61643-1	2,20 kV
Poziom ochrony napięcia w górę L-PE/N-PE zgodnie z IEC 61643-11	1,5 kV
Poziom napięcia w górę L-N/PEN IEC 61643-11	2200 V

Prąd elektryczny

Znamionowy prąd rozładowania w 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	20 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)	125 A
Maks. rozładowanie (I_{max}) L-N (PEN)/N-PE	40 kA

Wymiary

Wysokość	89,80 mm
Szerokość	53,40 mm
Głębokość	65,7 mm

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	IT
	TN
	TT

Sprzęt

Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	Nie
------------------------------------	-----

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych	1,5 - 25,0 mm ²
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych	1,5 - 35,0 mm ²

Normy

Klasa wymagań IEC 61643 T2

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	3 - 3 Nm
-----------------------------	----------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak