



HA462

Rozłącznik izolacyjny 4P 1250A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	1250 A
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 60947	50 kA
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21	1250 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria A	1250 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B	1250 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria A	1250 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	1250 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A	1000 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B	1000 A
Zdolność włączania prąd zwarciový Icm przy 415V AC według IEC 60947-3	66 kA
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 60947	50 kA

Architektura

Liczba biegunów	4
Element sterujący/obsługowy	Długa dźwigniaobrotowa
Typ konstrukcji urządzenia	Stacjonarny
Układ biegunów	4P

Wymiary

Wysokość	360 mm
Szerokość	229 mm
Głębokość	492 mm

Pokrywa, drzwi

Z mechanizmem ryglującym	Tak
--------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniami (IP)	IP00
-------------------------------------	------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	4x 185 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	4x 185 mm ²

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	12000 V
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	380 - 415 V

Moc

Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego	85 W
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	255 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	822000 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC23	562000 W

Elementy sterujące i wskaźniki

Wbudowany napęd silnikowy	Nie
---------------------------	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Funkcje

Jest przełącznikiem zmiany kierunku	Nie
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Jako rozłącznik główny	Tak
Jako rozłącznik remontowy	Tak

Funkcje

Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Tak
Wersja rozłącznika mocy	Tak

Sprzęt

Opcjonalny napęd silnikowy	Nie
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	40 - 45 Nm
-----------------------------	------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak