



WH104302E

Insert: Variateur rotatif universel pour LED

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension de service	230 - 230 V
Connectivité	
Avec système bus radio-KNX	Non
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Matière	
Matière	Thermoplastique
Dimensions	
Ø de la dimension de l'axe	4 mm
Profondeur de montage	32 mm
Hauteur	59 mm
Largeur	59 mm
Profondeur	43 mm
Architecture	
Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
Éclairage	
Lampes LED réglables 230 V	3 - 90 W
Capacité	
Nombre de modules	1
Textes	
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Tension	Vérification de la tension possible sans démontage
Mode de montage	Pour fixation par vissage
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Entrée de poste auxiliaire	Avec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO) avec commande centralisée Avec entrée auxiliaire pour variateur rotatif universel
Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth
Durabilité	
Conforme à la directive RoHS	Oui