



HA462

Lastscheider 4-polig 1250 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1250 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	50 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	1250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21A	1250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	1250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	1250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	1250 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A	1000 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	1000 A
Kortsluit inschakelvermogen Icm bij 415V AC volgens IEC 60947-3	66 kA
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	50 kA

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaihendel
Uitvoering component	Vaste inbouw
Pooltype	4P

Afmetingen

Hoogte	360 mm
Breedte	229 mm
Diepte	492 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	4x 185 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	4x 185 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
Nominale spanning Ue	380 - 415 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	85 W
Totaal vermogensverlies onder IN	255 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	822000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	562000 W

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Functies

Is omkeerschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja

Funcities

Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als lastscheider	Ja

Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

Installatie, montage

Aandraaimoment	40 - 45 NM
----------------	------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja