Fiche technique du produit
WH101807E

WH__101807E

Insert: Poussoir rotatif / 1 pôle

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	16 A

Tension

Tension nominale	250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
Nombre de pôles	1

Matière

Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	46 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	46 mm
Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm

Installation, montage

Montage	Encastré En saillie

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquittement	Non

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non

Textes

Inscription	Avec inscription « 0 ← 1 »
Type de commutation	Contact à fermeture
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Convient pour

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie / origin en saillie

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui