



HA467

Вимикач навантаження корпусний 4п 3200А

Технічні характеристики

Архітектура

Кількість полюсів	4
Тип полюса	4P

Електричний струм

Номинальний струм	3200 A
Допустимий номінальний струм для AC21	3200 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія A	3200 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B	3200 A
Номинальний струм короткочасної витримки I _{cs} згідно з IEC 60947	50 kA
Допустимий номінальний струм AC22, категорія A	800 A

Напруга

Номинальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
---	-------------

Електричний струм

Допустимий номінальний струм AC22, категорія B	800 A
Номинальний струм короткочасної витримки I _{cs} на 1 с згідно з IEC 60947	50 kA
Допустимий номінальний струм AC23, категорія A	800 A

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U _i	1000 V
--	--------

Електричний струм

Допустимий номінальний струм AC23, категорія B	800 A
--	-------

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1020 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	2106000 W

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP00
-----------------------------------	------

Потужність

Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC23	720000 W
---	----------

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	2x 300 mm ²
---	------------------------

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так