




ADM432C

## Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-32A 30mA Typ A

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Nennstrom                                                      | 32 A    |
| Bemessungsfehlerstrom I <sub>dn</sub>                          | 30 mA   |
| Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> bei 400 V AC nach IEC60898-1 | 6 kA    |
| Nennstrom bei -25°C                                            | 39.90 A |
| Nennstrom bei -20°C                                            | 39.30 A |
| Nennstrom bei -15°C                                            | 38.60 A |
| Nennstrom bei -10°C                                            | 37.90 A |
| Nennstrom bei -5°C                                             | 37.20 A |
| Nennstrom bei 0°C                                              | 36.50 A |
| Nennstrom bei 5°C                                              | 35.80 A |
| Nennstrom bei 10°C                                             | 35.10 A |
| Nennstrom bei 15°C                                             | 34.30 A |
| Nennstrom bei 20°C                                             | 33.60 A |
| Nennstrom bei 25°C                                             | 32.80 A |
| Nennstrom bei 30°C                                             | 32 A    |
| Nennstrom bei 35°C                                             | 31.20 A |
| Nennstrom bei 40°C                                             | 30.30 A |
| Nennstrom bei 45°C                                             | 29.40 A |
| Nennstrom bei 50°C                                             | 28.50 A |
| Nennstrom bei 55°C                                             | 27.50 A |
| Nennstrom bei 60°C                                             | 26.50 A |

#### Architektur

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Auslösecharakteristik  | B               |
| Polanzahl              | 4               |
| Position Neutralleiter | Links<br>Rechts |
| Polart                 | 4P              |
| Polanzahl abgesichert  | 4               |

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 4 |
|---------------|---|

#### Sicherheit

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Typ des Fehlerstromschutzes | A    |
| Schutzart IP                | IP2X |

#### Spannung

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Versorgungsspannungsart                                    | AC          |
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>                  | 230 - 400 V |
| Isolationsspannung U <sub>i</sub>                          | 500 V       |
| Isulationsfestigkeit                                       | 2 kV        |
| Stossspannungsfestigkeit                                   | 4000 V      |
| Überspannungskategorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H1 | 3           |

#### Elektrische Hauptattribute

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Ausschaltvermögen I <sub>cn</sub> AC nach IEC60898-1 | 6 kA |
|------------------------------------------------------|------|

#### Installation, Montage

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Nominales Drehmoment Obere Klemme  | 2 - 2 Nm |
| Nominales Drehmoment Untere Klemme | 2 - 2 Nm |

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

#### Anschluss

|                                                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter | 1 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter  | 1 - 25 mm <sup>2</sup> |

---

**Installation, Montage**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Nominales Drehmoment    | 2 - 2 Nm |
| 360° Montagemöglichkeit | Ja       |

---

**Einsatzbedingungen**

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Energiebegrenzungsklasse I <sup>2</sup> t | 3           |
| Betriebstemperatur                        | -25 - 40 °C |

---

**Abmessungen**

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 84 mm |
| Breite | 71 mm |
| Tiefe  | 70 mm |

---

**Installation, Montage**

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte  | Schraubanschluss |
| Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte | biconnect        |

---

**Anschlussmöglichkeiten**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schraubanschluss |
|-----------------------|------------------|

---

**Leistung**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 14.60 W |
|---------------------------------------|---------|

---

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|