



SK603

Przełącznik amperomierza 4-pozycyjny 400V, 20A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 20 A

Pojemność

Liczba modułów 3

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 40 °C

Temperatura przechowywania/transportu -40 - 80 °C

Łączność

Typ połączenia Zacisk śrubowy

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1,5 - 10 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1 - 6 mm²

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego 1 W

Wymiary

Wysokość 85 mm

Szerokość 70 mm

Głębokość 64 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) 400 - 400 V

Instalacja, montaż

Sposób montażu Szyna DIN

Architektura

Układ biegunów 3P+N

Sprzęt

Z baterią Nie

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak

Ilustracje | Rysunki

