



SK603

Comutador amperímetro 4 posições 20A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	20 A
------------------	------

Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1,5 - 10 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1 - 6 mm ²

Potência

Potência total dissipada em IN	1 W
--------------------------------	-----

Dimensões

Altura	85 mm
Largura	70 mm
Profundidade	64 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	400 - 400 V

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Arquitetura

N.º de polos	3P+N
--------------	------

Equipamento

Com bateria	Não
-------------	-----

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas

