



SK606

Interrupteur à clé 10A

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	2
Type de pôles	2P

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	3 kA

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolement	440 V

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	64 mm
Dimensions	85 x 70 mm

Équipement

Nombre de contacts NO	2
Nombre de contacts NC	0

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 40 °C
Température de stockage/transport	-40 - 80 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1.5 - 10 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1 - 6 mm²

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
-----------------------------------	-----

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

