




KDN363B



Puente de unión de horquilla 3P, 10 mm<sup>2</sup>, 63A, 57M

Características técnicas

Corriente eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 63 A |
|----------------------------|------|

Arquitectura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 3 |
|-----------------|---|

Dimensiones

|          |         |
|----------|---------|
| Longitud | 1000 mm |
|----------|---------|

Tensión

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 4500 V |
|------------------------------------------------|--------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensión asignada de empleo en alterna | 230 - 400 V |
|---------------------------------------|-------------|

Conexión

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Sección transversal de conductor rígido | 10 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tipo de conector/toma de corriente | Barra colectora de fase con horquilla |
|------------------------------------|---------------------------------------|

Capacidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 57 |
|-------------------|----|

Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
|----------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme RoHS | Sí |
|---------------|----|