




KDN363F



## ΜΠΑΡΑ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ ΔΙΧΑΛΩΤΗ 1x(3P+N) ΣΕ 3P 63A 12M

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

#### Αρχιτεκτονική

|               |   |
|---------------|---|
| Αριθμός πόλων | 3 |
|---------------|---|

#### Διαστάσεις

|       |        |
|-------|--------|
| Μήκος | 210 mm |
|-------|--------|

#### Τάση

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα $U_{imp}$ | 4500 V      |
| Ονομαστική τάση λειτουργίας $U_e$                    | 230 - 400 V |

#### Σύνδεση

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Διατομή άκαμπτου αγωγού | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Τύπος σύνδεσης          | Ράγα φάσης διχαλωτή |

#### Χωρητικότητα

|                   |    |
|-------------------|----|
| Αριθμός στοιχείων | 12 |
|-------------------|----|

#### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Nai |
|-----------------|-----|