



SK600

**Przełącznik obrotowy 1P I-O-II 20A 400V**

**Właściwości techniczne**

**Architektura**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Liczba biegunów | 1  |
| Układ biegunów  | 1P |

**Prąd elektryczny**

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Prąd znamionowy                                                | 20 A |
| Znamionowy prąd zwarciový warunkowy Icc z bezpiecznikami gI-gG | 8 kA |

**Napięcie**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 660 - 660 V |
| Typ napięcia zasilania                 | AC          |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui        | 690 V       |

**Pojemność**

|                |   |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 3 |
|----------------|---|

**Bezpieczeństwo**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

**Częstotliwość**

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 50 Hz |
|---------------|------------|

**Wymiary**

|           |            |
|-----------|------------|
| Wysokość  | 85 mm      |
| Szerokość | 53 mm      |
| Głębokość | 64 mm      |
| Wymiary   | 85 x 53 mm |

**Sprzęt**

|                  |   |
|------------------|---|
| Liczba styków NO | 0 |
| Liczba styków NC | 0 |

**Warunki użytkowania**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Zakres temperatur pracy               | -10 - 40 °C |
| Temperatura przechowywania/transportu | -40 - 80 °C |

**Rodzaj połączenia**

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego    | 1 - 6 mm <sup>2</sup>    |

**Moc**

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 0,70 W |
|----------------------------------------------|--------|

**Zrównoważony rozwój**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

Ilustracje | Rysunki

