



KDN363N



Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 10mm<sup>2</sup> 63A 9 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 63 A |
|-----------|------|

Architektur

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 3 |
|-----------|---|

Abmessungen

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 162 mm |
|-------|--------|

Spannung

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Stoßspannungsfestigkeit U <sub>imp</sub>  | 4000 V      |
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 230 - 400 V |

Anschluss

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 10 mm <sup>2</sup>      |
| Anschluss-/Steckertyp                   | Phasenschiene mit Gabel |

Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 9 |
|---------------|---|

Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|