



HWX001H

Moteur de rechargement 24V AC 50/60Hz HW1 (MO)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Courant assigné nominal | 9,60 A |
|-------------------------|--------|

Tension

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Type de tension d'alimentation      | AC        |
| Tension assignée d'isolement        | 450 V     |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 6000 V    |
| Tension circuit de commande en CA   | 24 - 24 V |

Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -25 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |