




HA458

Inter. corte aparente 4P 630A

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	630 A
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	13 kA
Classificação de corrente aceitável AC21	630 A
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A	630 A
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B	630 A
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A	630 A
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B	630 A
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A	630 A
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B	630 A
Capacidade nominal de produção de curto-circuitos Icm inferior a 415 V AC, de acordo com a IEC60947-3	26 kA
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC60947	13 kA

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de órgão de comando	Botão de giro longo
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado
N.º de polos	4P

Dimensões

Altura	270 mm
Largura	160 mm
Profundidade	315 mm

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	2x 300 mm²
Secção transversal de condutor flexível	2x 300 mm²

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	1000 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V

Potência

Potência dissipada por polo	30,90 W
Potência total dissipada em IN	92,70 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	414000 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC23	225000 W

Comandos e sinalizadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C
------------------------------	-------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Funções

É inversor	Não
Versão como instalação de paragem de emergência	Não
Versão de interruptor principal	Sim
Versão de chave de manutenção/serviço	Sim

Ficha técnica do produto

HA458

Funções

Versão de interruptor de segurança	Sim
Versão como interruptor seccionador compacto	Sim

Equipamento

Acionamento do motor opcional	Não
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação	0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado	0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto	0

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	40 - 45 Nm
---------------------------	------------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim