




HA458

Вимикач навантаження, 630А, 4п

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	630 A
Номінальний струм короточасної витримки I _{cw} згідно з IEC 60947	13 kA
Допустимий номінальний струм для AC21	630 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія A	630 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B	630 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія A	630 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія B	630 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія A	630 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія B	630 A
Номінальна здатність до утворення короткого замикання I _{cm} за 415 В AC згідно з IEC 60947-3	26 kA
Номінальний струм короточасної витримки I _{cw} на 1 с згідно з IEC 60947	13 kA

Архітектура

Кількість полюсів	4
Тип полюса	4P

Розміри

Висота	270 mm
Ширина	160 mm
Глибина	315 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP00
-----------------------------------	------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	2x 300 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	2x 300 mm ²

Напруга

Номінальна напруга ізоляції U _i	1000 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	30,90 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	92,70 W
Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	414000 W
Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC23	225000 W

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт	0
Кількість допоміжних контактів, H3 контакт	0
Кількість допоміжних контактів, HВ контакт	0

Встановлення, монтаж

Номінальний момент затягування	40 - 45 Nm
--------------------------------	------------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes