



HA452

Lasttrennschalter 4polig 160A mit Trennungsanzeige

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|---|----------|
| Nennstrom | 160 A |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947 | 7 kA |
| Strombelastbarkeit bei AC21 | 160 A |
| Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie A | 160 A |
| Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B | 160 A |
| Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie A | 160 A |
| Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie A | 160 A |
| Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B | 160 A |
| Einschaltvermögen Kurzschlussstrom Icm bei 415 V AC nach IEC60947-3 | 11.90 kA |
| zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC60947 | 7 kA |

Architektur

| | |
|-----------------------|------------------|
| Polanzahl | 4 |
| Steuer-/Bedienelement | langer Drehgriff |
| Gerätebauform | Festeinbau |
| Polart | 4P |

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Höhe | 135 mm |
| Breite | 120 mm |
| Tiefe | 170 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|--------------|----|
| Verriegelbar | Ja |
|--------------|----|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP00 |
|--------------|------|

Anschluss

| | |
|---|--------------------|
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 95 mm ² |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 95 mm ² |

Spannung

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Isolationsspannung Ui | 800 V |
| Stossspannungsfestigkeit | 8000 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 380 - 415 V |

Leistung

| | |
|--|----------|
| Verlustleistung pro Pol | 3 W |
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 9 W |
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1 | 105000 W |
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC23 | 72000 W |

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-------------------------|------|
| Motorantrieb integriert | Nein |
|-------------------------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 70 °C |
|--------------------|-------------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Funktionen

| | |
|--|------|
| Wendeschalter | Nein |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Ja |
| Ausführung als Lasttrennschalter | Ja |

Ausstattung

| | |
|---|------|
| Motorantrieb optional | Nein |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schliesser | 0 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |

Installation, Montage

| | |
|----------------------|------------|
| Nominales Drehmoment | 9 - 9.9 Nm |
|----------------------|------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |