



HA452

Вимикач навантаження, 160А, 4п

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	160 A
Номинальний струм короткочасної витримки I _{cs} згідно з IEC 60947	7 kA
Допустимий номінальний струм для AC21	160 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія A	160 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B	160 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія A	160 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія A	160 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія B	160 A
Номинальна здатність до утворення короткого замикання I _{cm} за 415 В AC згідно з IEC 60947-3	11,90 kA
Номинальний струм короткочасної витримки I _{cs} на 1 с згідно з IEC 60947	7 kA

Архітектура

Кількість полюсів	4
Тип полюса	4P

Розміри

Висота	135 mm
Ширина	120 mm
Глибина	170 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP00
-----------------------------------	------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	95 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	95 mm ²

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U _i	800 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	3 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	9 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	105000 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC23	72000 W

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт	0
Кількість допоміжних контактів, H3 контакт	0
Кількість допоміжних контактів, HВ контакт	0

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	9 - 9,9 Nm
--------------------------------	------------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes