



HA454

**Interruptor-seccionador 4P, 250A**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	250 A
Corriente asignada de corta duración admisible Icw IEC60947	9 kA
Corriente asignada de empleo en AC21	250 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría A.	250 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría B.	250 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría A.	250 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría B.	250 A
Corriente asignada de empleo AC23 categoría A.	200 A
Corriente asignada de empleo AC23 categoría B.	200 A
Poder asignado de cierre en cortocircuito Icm bajo 415 V CA según IEC60947-3	15,30 kA
Corriente asignada de corta duración admisible Icw 1s IEC60947	9 kA

**Arquitectura**

Número de polos	4
Elemento de control/operación	Maneta rotativa larga
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo
Tipo de polo	4P

**Dimensiones**

Altura	160 mm
Anchura	125 mm
Profundidad	230 mm

**Cubierta, puerta**

Blockable	Sí
-----------	----

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP00
-------------------------	------

**Conexión**

Sección transversal de conductor rígido	150 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor flexible	150 mm <sup>2</sup>

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de empleo en alterna	380 - 415 V

**Potencia**

Potencia disipada por polo en In	5,80 W
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	17,40 W
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1	164000 W
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC23	112000 W

**Controles e indicadores**

Accionamiento motorizado integrado	No
------------------------------------	----

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-20 - 70 °C
-------------------------------	-------------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Funciones**

Es el interruptor de inversión	No
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia	No
Ejecución como interruptor principal	Sí
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación	Sí

**Funciones**

Ejecución como interruptor de seguridad	Sí
Versión como interruptor-seccionador compacto	Sí

**Equipo**

Accionamiento motorizado opcional	No
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio	0
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados	0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos	0

**Instalación, montaje**

Par de apriete nominal	20 - 22 Nm
------------------------	------------

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí