



HA454

Вимикач навантаження, 250А, 4п

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	250 A
Номинальний струм короточасної витримки I _{cw} згідно з IEC 60947	9 kA
Допустимий номінальний струм для AC21	250 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія A	250 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B	250 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія A	250 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія B	250 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія A	200 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія B	200 A
Номинальна здатність до утворення короткого замикання I _{cm} за 415 В AC згідно з IEC 60947-3	15,30 kA
Номинальний струм короточасної витримки I _{cw} на 1 с згідно з IEC 60947	9 kA

Архітектура

Кількість полюсів	4
Тип полюса	4P

Розміри

Висота	160 mm
Ширина	125 mm
Глибина	230 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP00
-----------------------------------	------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	150 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	150 mm ²

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U _i	800 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	5,80 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	17,40 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	164000 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC23	112000 W

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт	0
Кількість допоміжних контактів, H3 контакт	0
Кількість допоміжних контактів, HВ контакт	0

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	20 - 22 Nm
--------------------------------	------------

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes