



VF118PA

GOLF ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1X18M ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση	400 - 400 V
-----------------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
-------------------------------	-----

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	1
---------------	---

Αριθμός σειρών	1
----------------	---

Αριθμός τμήματος σε πλάτος	1
----------------------------	---

με κλειδαριά	Όχι
--------------	-----

Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι
--	-----

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	18
-------------------	----

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	293 mm
------	--------

Πλάτος	460 mm
--------	--------

Βάθος	97,50 mm
-------	----------

Ενσωματωμένο ύψος	257 mm
-------------------	--------

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	426 mm
---------------------	--------

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών	0
--------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	72 mm
--------------------	-------

Αριθμός μονάδων πλάτους	18
-------------------------	----

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
-------	----------

Κωδικός RAL	9010
-------------	------

Χρώμα	Λευκό
-------	-------

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
-----------------------------------	-----

Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι
------------------------	-----

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Όχι
-------------------------------------	-----

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
------------------	----------------------

Αντοχή σε κρούση IK	IK07
---------------------	------

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP40
---------------------------	------

Ασφάλεια

Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	650 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----