




450210



Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic

Caratteristiche tecniche

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Attenuazione

Attenuazione collegamento a 2150 MHz	5 dB
Attenuazione collegamento a 860 MHz	4 dB

Conessione

Tipo di connettore	Presa d'arrivo
--------------------	----------------

Frequenza

Larghezza di banda della frequenza	5 - 2400 MHz
Tecnologia a banda larga	5 - 2400 MHz

Equipaggiamento

Numero di uscite	2
------------------	---

Materiali

Materiale	Metallo
-----------	---------

Serie

Profondità	27,20 mm
Profondità di installazione	40 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Testo

Funzione	HDTV compatibile
Condizioni di impiego	Tensione di comando CC passante (presa IN / IEC female)
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Piastra di supporto/anello di supporto	Occhiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì