



HW2E425FB

### Interruptor automático ACB HW2 2500A 4P 66kA fijo p.unidad de disparo sentinel

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada                                  | 2500 A |
| Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)            | 66 kA  |
| Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2 | 66 kA  |
| Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2 | 66 kA  |

##### Endurancia

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Endurancia eléctrica en número de ciclos | 8000  |
| Número de maniobras mecánicas            | 25000 |

##### Tensión

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 12000 V |
| Tipo de alimentación de tensión                | CA      |

##### Resistencia

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Resistencia interna | 9 $\mu\Omega$ |
|---------------------|---------------|

##### Arquitectura

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Número de polos                      | 4    |
| Tipo de construcción del dispositivo | Fijo |

##### Disparo

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tiempo de respuesta al cierre | 50 ms |
|-------------------------------|-------|

##### Sostenibilidad

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |