



HET050DR

**Vermogensautomaat h3+, P250 TM 3P3D 50 A 70 kA, boutaansluiting**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	50 A
Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)	70 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)	85 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC 60947-2	85 kA
Kortsluit afschakelvermogen Ics bij 400 VAC volgens IEC 60947-2	50 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 660 V (EN 60947-2)	6 kA
Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2)	6 kA
Nominale stroom bij 10 °C conform 60947-2	63,10 A
Nominale stroom bij 15 °C conform 60947-2	61,60 A
Nominale stroom bij 20 °C conform 60947-2	60,10 A
Nominale stroom bij 25 °C conform 60947-2	58,50 A
Nominale stroom bij 30 °C conform 60947-2	56,90 A
Nominale stroom bij 35 °C volgens IEC 60947	55,30 A
Nominale stroom bij 40 °C volgens IEC 60947	53,60 A
Nominale stroom bij 45 °C conform 60947-2	51,80 A
Nominale stroom bij 50 °C conform 60947-2	50 A
Nominale stroom bij 55 °C conform 60947-2	48,10 A
Nominale stroom bij 60 °C volgens IEC 60947	46,20 A
Nominale stroom bij 65 °C conform 60947-2	44,10 A
Nominale stroom bij 70 °C conform 60947-2	42 A

**Uitvoering**

Aantal polen	3
Bedieningselement	Schakel
Uitvoering component	Vaste inbouw
Positie N-aansluiting	Zonder nul

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale spanning Ue	220 - 690 V

**Funcities**

Trip unit	TM A/A
-----------	--------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	15 W
----------------------------------	------

**Levensduur**

Elektrische levensduur in aantal cycli	10000
Maximale aantal mechanische schakelingen	40000

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP4X
--	------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	35 - 185 mm <sup>2</sup>

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

**Instellingen**

	0,63
	0,8
	1

---

**Kabel**

Materiaal kabel	Koper Aluminium
-----------------	--------------------

---

**Compatibiliteit**

Compatibel met aardlekelement	Nee
Geschikt voor DIN-rail	Nee
Geschikt voor verdeelbord	Ja

---

**Afmetingen**

Afmetingen	165 x 105 mm
Hoogte	165 mm
Breedte	105 mm
Diepte	97 mm
Afgaand railsysteem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)	4 mm 8,5 mm 25 mm
Upstream railsysteem: breedte, hoogte, diameter schroef (max.)	4 mm 8,5 mm 25 mm

---

**Installatie, montage**

Montage/aansluitpositie	Front
Aandraaimoment	12 - 12 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	12 - 12 NM
Aandraaimoment aansluitklem boven	12 - 12 NM

---

**Elektrische beveiliging**

Directe beveiliging (I <sub>g</sub> ): instellingscoëfficiënt	6 8 10 13
---	--------------------

---

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

---