



HWX002H

Motorantrieb zum Spannen der Feder 48-60V AC 50/60Hz HW1 (MO)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	9,60 A
-----------	--------

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung Ui	450 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Steuerspannung AC	48 - 60 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja