



47753555

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

#### Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

#### Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	147 mm
Djup	64 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	12 mm

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
Ledararea	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>

#### Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

#### Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skrummontering

#### Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Ja
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

#### Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

#### Skydd, dörr

Typ av lock	Självstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge
-------------	---

#### Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

#### Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP55

#### Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Nej

---

**Identifiering**

---

Med tryck/prägling	Nej
--------------------	-----

---

**Text**

---

Ledningar	Insatser genomkopplade
-----------	------------------------

---

Avsäkring	Petskydd
-----------	----------

---

Anslutningstyp	Med snabbanslutning
----------------	---------------------

---

Märkning	Med märkfält
----------	--------------

---

**Hållbarhet**

---

Halogenfri	Ja
------------	----

---

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

---