



EH271



IP20



Zegar analogowy tygodniowy z rezerwą chodu 230V 1P 16A

Właściwości techniczne

Sprzęt

Liczba kanałów	1
----------------	---

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Moc

Pobór mocy podczas pracy	0,50 VA
Lampa żarowa 230 V i halogenowa	1000 W
Żarówka	1000 - 1000 W

Funkcje

Liczba kanałów funkcyjnych	1
----------------------------	---

Rodzaj połączenia

Liczba styków	1
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	1 - 4 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	1 - 4 mm ²

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Wymiary

Wysokość	90 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	58 mm

Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika	Zestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny
Montaż	Do montażu na szynie DIN

Prąd elektryczny

Maks. moc (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------	-----

Wytrzymałość

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nominalnym w cyklach roboczych (AC1)	50000
---	-------

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Moc

Strata mocy przy pełnym obciążeniu	1 W
------------------------------------	-----

Ustawienia

Cykle programu	Cykle programu: 1 x 7 dni
----------------	---------------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----