



G4746

**Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm<sup>2</sup> Länge 7,5m**

**Technische Eigenschaften**

**Architektur**

|           |   |
|-----------|---|
| Polanzahl | 3 |
|-----------|---|

**Spannung**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Max. Betriebsspannung  | 250 V       |
| Nennspannung           | 230 - 230 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV        |

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

**Kabel**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Kabeldurchmesser | 11 mm |
|------------------|-------|

**Anschluss**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Leiterquerschnitt     | 1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup> |
| Anschluss-/Steckertyp | Wago Winsta                 |

**Konnektivität**

|                  |   |
|------------------|---|
| Anzahl der Adern | 3 |
|------------------|---|

**Abdeckung, Tür**

|              |      |
|--------------|------|
| Verriegelbar | Nein |
|--------------|------|

**Ausstattung**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Mechanische Kodierung | Ja               |
| Kabeltyp Seite 1      | Buchse           |
| Kabeltyp Seite 2      | Stecker          |
| Kabelart              | Verbindungskabel |

**Einsatzbedingungen**

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2 | 3 |
|----------------------------------------------------|---|

**Werkstoff**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Farbe                | Schwarz |
| Farbe Kontakteinsatz | Schwarz |

**Leistung**

|           |          |
|-----------|----------|
| Brandlast | 4,12 kWh |
|-----------|----------|

**Widerstand**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Kontaktwiderstand | 1 mΩ |
|-------------------|------|

**Kabel**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Leitung dauertemperaturbeständig bis | 70 °C |
|--------------------------------------|-------|