



SNS216

Gniazdo na szynę z uziemieniem 230VAC 10/16A, zaciski QC

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

Kod RAL	7044
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Obróbka	Stan surowy
---------	-------------

Wymiary

Wysokość	75 mm
----------	-------

Szerokość	44 mm
-----------	-------

Głębokość	66 mm
-----------	-------

Liczba jednostek	1
------------------	---

Wbudowane puszkі podtynkowe	40 mm
-----------------------------	-------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk wtyczki
------------------	----------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Łączność

Typ połączenia	Połączenie wtykowe
----------------	--------------------

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Norma francuska NF
--------------------------	--------------------

Obrócona wkładka centralna	Nie
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
--	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
---------------------------------	-----

Odporność na uderzenie IK	IK07
---------------------------	------

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Dane katalogowe produktu

SNS216

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodność z RoHS	Tak