



NFT716

**Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe D - 3A 1 module**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type de pôles	1P+N
Courbe	D

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	3 A
Pouvoir de coupure nominal Ics AC selon IEC 60898-1	6 kA
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1	6 kA
Valeur du seuil mini / max de fonctionnement thermique en AC	1,13 - 1,45 A
Valeur du seuil min/maxi du fonctionnement thermique DC	0 - 0 A
Courant assigné à -25°C	3,71 A
Courant assigné à -20°C	3,66 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2	10 kA
Courant assigné à -15°C	3,60 A
Courant assigné à -10°C	3,53 A
Courant assigné à -5°C	3,47 A
Courant assigné à 0°C	3,41 A
Courant assigné à 5°C	3,34 A
Courant assigné à 10°C	3,28 A
Courant assigné à 15°C	3,21 A
Courant assigné à 20°C	3,14 A
Courant assigné à 25°C	3,07 A
Courant assigné à 30°C	3 A
Courant assigné à 35°C	2,94 A
Courant assigné à 40°C	2,88 A
Courant assigné à 45°C	2,82 A
Courant assigné à 50°C	2,76 A
Courant assigné à 55°C	2,70 A
Courant assigné à 60°C	2,63 A
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés	0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés	0,90
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés	0,85

**Principaux attributs électriques**

Pouvoir de coupure nominal Icn AC selon IEC 60898-1	6 kA
---	------

**Tension**

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 240 V
Type de tension d'alimentation	AC
Tension assignée d'isolation	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension maxi d'utilisation	253 V

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Capacité**

Nombre de modules	1
-------------------	---

**Installation, montage**

Type de raccordement haut pour produits modulaires	Borne à vis
Type de raccordement bas pour produits modulaires	Borne à vis
Couple de serrage	1,90 - 1,90 Nm

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	2,30 W
-----------------------------------	--------

# Fiche technique du produit

## NGT703

### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 60 °C
Altitude max.	2000 m

### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	4000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	20000

### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

### Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
Alignment des bornes hautes pour appareils modulaires	Borne décalée
Alignment des bornes basses pour appareils modulaires	Borne décalée

### Dimensions

Hauteur	84,70 mm
Largeur	17,70 mm
Profondeur	70 mm

### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

### Photos | dessins

