



513102



Lichtsignaalelement E14

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Vermogen

| | |
|--------------------|---------|
| Vermogen gloeilamp | 3 - 3 W |
|--------------------|---------|

Materiaal

| | |
|-----------|---------------------|
| Materiaal | Metaal Kunststof |
|-----------|---------------------|

| | |
|-------------------------|-------------|
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |
|-------------------------|-------------|

Afmetingen

| | |
|--------|-------|
| Hoogte | 71 mm |
|--------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 71 mm |
|---------|-------|

| | |
|--------|-------|
| Diepte | 34 mm |
|--------|-------|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|