



513102



Β.ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΝΥΚΤΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Ισχύς

Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως 3 - 3 W

Υλικά

Υλικό Μέταλλο
Πλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 34 mm

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Κατάλληλο για

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x