



HET050DR

### Disjoncteur Boitier Moulé h3+ P250 TM ADJ 3P3D 50A 70kA FTC

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	50 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	70 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 230V AC selon IEC 60947-2	85 kA
Pouvoir de coupure nominal Ics sous 400V AC selon IEC 60947-2	50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 660V AC selon IEC 60947-2	6 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2	6 kA
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947	63,10 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947	61,60 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947	60,10 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947	58,50 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947	56,90 A
Courant assigné à 35 °C conformément à la norme IEC 60947	55,30 A
Courant assigné à 40 °C conformément à la norme IEC 60947	53,60 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947	51,80 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947	50 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947	48,10 A
Courant assigné à 60 °C conformément à la norme IEC 60947	46,20 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947	44,10 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947	42 A

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette
Type de boîtier	Produit complet
Position du neutre	Sans neutre

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V
Tension assignée d'isolement	800 V
Tension assignée d'emploi Ue	220 - 690 V

##### Fonctions

Déclencheur	TM A/A
-------------	--------

##### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	15 W
-----------------------------------	------

##### Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	10000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	40000

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP4X
---------------------------	------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	35 - 150 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	35 - 185 mm <sup>2</sup>

##### Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

##### Réglages

Cran de réglage thermique xIN	0,63 0,8 1
-------------------------------	------------------

---

**Câble**

Matériau du câble	Cuivre Aluminium
-------------------	---------------------

---

**Compatibilité**

Compatible avec bloc différentiel	Non
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui

---

**Dimensions**

Dimensions	165 x 105 mm
Hauteur	165 mm
Largeur	105 mm
Profondeur	97 mm
Barre collectrice aval : largeur, hauteur, diamètre vis (max)	4 mm 8,5 mm 25 mm
Barre collectrice amont : largeur, hauteur, diamètre vis (max)	4 mm 8,5 mm 25 mm

---

**Installation, montage**

Position de montage/connexion	Devant
Couple de serrage	12 - 12 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	12 - 12 Nm
Couple de serrage nominal borne haute	12 - 12 Nm

---

**Protection électrique**

Protection instantanée (li) : crans de réglage	6 8 10 13
--	--------------------

---

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

---