



LNH40361M4T

Wkładka bezp. nożowa NH4a wsk.podw. uchwyt nieiz. gTr 361A 400VAC

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Charakterystyka wyzwalania | gTr |
|----------------------------|-----|

##### Bezpiecznik

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Rozmiar wkładki bezpiecznikowej | NH4a |
|---------------------------------|------|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Charakterystyka bezpiecznika | gTr |
|------------------------------|-----|

##### Napięcie

|                        |    |
|------------------------|----|
| Typ napięcia zasilania | AC |
|------------------------|----|

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 400 - 400 V |
|----------------------------------------|-------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe dla AC 50 Hz | 400 - 400 V |
|----------------------------------|-------------|

##### Prąd elektryczny

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Prąd znamionowy | 361 A |
|-----------------|-------|

##### Warunki użytkowania

|           |     |
|-----------|-----|
| Izolowany | Nie |
|-----------|-----|

##### Główne atrybuty elektryczne

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączenia Icn zgodnie z IEC 60898-1 | 100 kA |
|--------------------------------------------------------------------|--------|

##### Moc

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 28 W |
|----------------------------------------------|------|

##### Wymiary

|          |        |
|----------|--------|
| Wysokość | 200 mm |
|----------|--------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Szerokość | 74 mm |
|-----------|-------|

|           |        |
|-----------|--------|
| Głębokość | 119 mm |
|-----------|--------|

##### Zrównoważony rozwój

|               |     |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowe | Tak |
|---------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACH – bez SVHC | Tak |
|---------------------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|