



SNS216

### Prise de courant modulaire 16A 2P+T connexion SanVis

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 V       |
| Tension nominale | 250 - 250 V |

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Matières

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Couleur                | Gris clair |
| Code RAL               | 7044       |
| Finition de la surface | Mat        |
| Traitement             | Non traité |

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 75 mm |
| Largeur                              | 44 mm |
| Profondeur                           | 66 mm |
| Nombre d'unités                      | 1     |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

##### Raccordement

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise | Borne enfichable |
|---------------------------|------------------|

##### Installation, montage

|             |          |
|-------------|----------|
| Montage sur | Rail DIN |
|-------------|----------|

##### Connectivité

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Type de connexion / prise | Fiche            |
| Type de montage           | Fixation par vis |

##### Équipement

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Connecteur/type de fiche prise de courant     | Norme française NF |
| Insert central incliné                        | No                 |
| Avec couvercle à charnière                    | No                 |
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                |
| Avec lampe de signalisation                   | No                 |
| Avec fermeture                                | No                 |

##### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

##### Sécurité

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Avec une protection renforcée des contacts | No   |
| Résistance aux chocs IK                    | IK07 |
| Indice de protection IP                    | IP20 |

##### Fonctions

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Avec éclairage d'orientation | No |
|------------------------------|----|

##### Textes

|            |                  |
|------------|------------------|
| Impression | Sans inscription |
|------------|------------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |