



VP20M

vector Rozdzielnica IP65 20M

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Sprzęt

Liczba szyn	2
Liczba rzędów	2
Liczba sekcji w poziomie	1
Z zamkiem	Tak
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie

Pojemność

Liczba modułów	20
----------------	----

Wymiary

Wysokość	350 mm
Szerokość	250 mm
Głębokość	160 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	160 mm
Liczba jednostek szerokości	10

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Tak
--------------------------------	-----

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Nie
Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji II
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP65
Typ blokowania	3-stronne 7 mm
Badanie rozżarzonym drutem	850 °C

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----