



SBM216

**Prekidač sa signalnom lampom, 16A, 1k.o+N, 230V AC, 1M**

**Tehničke karakteristike**

**Arhitektura**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Broj polova       | 2                   |
| Neutralan položaj | Bez neutralnog voda |
| Tip pola          | 2P                  |

**Električna struja**

|                                                                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nazivna struja                                                                            | 16 A         |
| Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija A                                               | 16 A         |
| Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B                                               | 16 A         |
| Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija A                                               | 16 A         |
| Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B                                               | 16 A         |
| Nazivna kratkospojna vršna moć I <sub>cm</sub> pri 240 V AC prema IEC 60947-3             | 0,33 kA      |
| Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I <sub>cw</sub> 1s IEC 60947                        | 0,24 kA      |
| Nazivna uvjetna struja kratkog spoja I <sub>nc</sub> sa osiguračem prema IEC/EN 60669-2-4 | 3000A/50A gG |

**Napon**

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Nazivni radni napon U <sub>e</sub> | 230 - 230 V |
|------------------------------------|-------------|

**Instalacija, montaža**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Nazivni zatezni moment | 1,80 - 1,80 Nm |
|------------------------|----------------|

**Napon**

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Vrsta napajanja                          | AC    |
| Nazivni izolacijski napon U <sub>i</sub> | 440 V |

**Instalacija, montaža**

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Vrsta donjeg priključka za modularne uređaje | Vijčana stezaljka |
|----------------------------------------------|-------------------|

**Napon**

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Nazivni impulsni podnosivi napon U <sub>imp</sub> | 4000 V |
|---------------------------------------------------|--------|

**Kapacitet**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 1 |
|-------------|---|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

**Frekvencija**

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

**Dimenzije**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Visina    | 83 mm         |
| Širina    | 17,50 mm      |
| Dubina    | 68 mm         |
| Dimenzije | 83 x 17.50 mm |

**Oprema**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Broj NO kontakata | 2 |
| Broj NC kontakata | 0 |

**Uvjeti korištenja**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Radna temperatura                   | -20 - 70 °C |
| Temperatura skladištenja/transporta | -40 - 80 °C |

**Veza**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Presjek krutog provodnika   | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |

**Izdržljivost**

|                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| Broj mehaničkih operacija                                       | 200000 |
| Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC21 (ciklusi) | 25000  |
| Električna izdržljivost pri nazivnom opterećenju AC22 (ciklusi) | 25000  |

**Snaga**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Ukupni gubitak snage pri IN | 0,80 W |
| Gubitak snage po polu na In | 0,40 W |

**Povezivost**

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Poravnanje donjih priključaka za modularne uređaje | Pomjerena klema |
| Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređaje | Pomjerena klema |

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|