




KB363C

### Pente de lig. 3P 63A (pont.) 10mm<sup>2</sup> 24M

#### Características técnicas

##### Corrente elétrica

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

##### Arquitetura

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 3 |
|-----------------|---|

##### Dimensões

|             |        |
|-------------|--------|
| Comprimento | 420 mm |
|-------------|--------|

##### Tensão

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 4000 V |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 400 V |
|------------------------------------|-------------|

##### Conexão

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Secção transversal de condutor rígido | 10 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|--------------------|

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Tipo de conector/ficha | Barramento de fase com pino |
|------------------------|-----------------------------|

##### Capacidade

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 24 |
|-------------------|----|

##### Sustentabilidade

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conformidade RoHs | Sim |
|-------------------|-----|