



HCT251AR

### Interruttore manovra sezionatore h3+ P250 4P 250A

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| Corrente nominale                               | 250 A   |
| Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947 | 3,60 kA |

##### Architettura

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Numero di poli                | 4       |
| Elemento di controllo/comando | Manetta |

##### Connessione

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Sezione conduttore rigido     | 35 - 185 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile | 35 - 150 mm <sup>2</sup> |

##### Condizioni di impiego

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Tensione di isolamento nominale Ui         | 800 V  |
| Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp | 8000 V |

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Funzioni

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Unità di sgancio | Interruttore |
|------------------|--------------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |